

**Garant****DC.T 11T308, Sort: HB725-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DC.T 11T308 HB725-1 Sort: HB725-1  
spån-brytare: UM1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 250 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Sort	HB725-1
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Antal byten/skär	2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 250 m/min
Primäranvändning	UNI
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308

Tolerans	M
spån-brytare	UM1
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning