



XNMU 130608PNN-MM, IC808, Typ: UNI



Beställningsdata

Ordernummer	227747 UNI
GTIN	7291075311297
Artikelklass	19A

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga egg. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spänkontroll och spån borttransport.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för a_e max

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Typ	UNI
Geometri	PNN-MM
tillverkarens beteckning	XNMU 130608PNN-MM IC808
Sort	IC808

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		