

Garant**DC.T 070204, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260452 HB725-1
GTIN	4062406765965
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 070204 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	HM
spån-brytare	UM1
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min

Sort	HB725-1
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Produktslag	Vändskär för svarvning