

Garant**SC.T 120408, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 120408 HB725-1 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB725-1

spån-brytare: UM1

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mmMatning f : 0,05 - 0,5 mm/v

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	UM1
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm

Sort	HB725-1
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Tolerans	M
Primäranvändning	UNI
Produktslag	Vändskär för svarvning