

**SZMU 080412PNRMM, IC830, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	225813 UNI
GTIN	7291075460391
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga skär. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\ max} = 5,0$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	1,2 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Serie	NEODO
Geometri	PNR-MM
tillverkarens beteckning	S890 SZMU 080412PNRMM IC830

ISO-kod vändskär	SZMU 080412PNRMM
Sort	IC830
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		