

Garant**VB.T 160408, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Artikelklass	21G

Beskrivning

VB.T 160408 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Sort	HB725-1
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Tolerans	M
Skärmaterial	HM

Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	UM1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning