


SYHU 0704ADTN, IC810, Typ: GGG

Beställningsdata

Ordernummer	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Artikelklass	19A

Beskrivning
Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Teknisk beskrivning

Serie	DOVEIQMILL
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Matning f_z per tand	0,25 mm
Geometri	ADTN
tillverkarens beteckning	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
ISO-kod vändskär	SYHU 0704ADTN

Sort	IC810
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG	begränsat lämplig	270 m/min	K
GGG	lämplig	220 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		