

**Garant****TCMT 16T308, Sort: HB725-1****Beställningsdata**

Ordernummer	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

TCMT 16T308 HB725-1 Sort: HB725-1  
spån-brytare: UM1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 250 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	UNI
Sort	HB725-1
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308

Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	UM1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 250 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning