

**SYHU 0704DN-MM, IC808, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Serie	DOVEIQMILL
skärtjocklek E	4,76 mm
Hörnradie	0,8 mm
Geometri	ADN-MM
tillverkarens beteckning	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
ISO-kod vändskär	SYHU 0704DN-MM
Sort	IC808

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		