

**Garant****VBMT 160402, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VBMT 160402 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Sort	HB7130-2
spån-brytare	VS
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent

ISO-kod vändskär	VBMT 160402
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning