

**TDKT 150524-PDR, IC830, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	226586 UNI
GTIN	7291075312836
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Serie	HELI3MILL
ISO-kod vändskär	TDKT 150524-PDR
Hörnradie	2,4 mm
Antal byten/skär	3
Geometri	PDR
tillverkarens beteckning	HM390 TDKT 150524-PDR IC830

Sort	IC830
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		