


**CCMT 09T304, Sort: IC807****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260103 IC807 |
| GTIN | 7291075350999 |
| Artikelklass | 26B |

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Matning f | 0,06 - 0,25 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 30 - 80 m/min |
| spån-brytare | F3M |
| Antal byten/skär | 2 |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| ISO-kod vändskär | CCMT 09T304 |
| Skärdjup a_p | 0,1 - 2 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Primäranvändning | M |
| Sort | IC807 |
| Serie | ISOTURN |
| tillverkarens beteckning | CCMT 09T304-F3M IC807 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |