


Garant**CC.T 060202, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CCGT 060202
Sort	HU7315-1
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	AF
Antal byten/skär	2
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	N
Beläggning	obelagd
Tolerans	G
Skärmaterial	HM

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning