


**CCMT 09T304, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 80 m/min
spån-brytare	M3M
Sort	IC807
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm

Serie	ISOTURN
Antal byten/skär	2
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
tillverkarens beteckning	CCMT 09T304-M3M IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning