

**Garant****CC.T 060202, Sort: HB7315-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CCMT 060202 HB7315-1 Sort: HB7315-1  
spån-brytare: AF  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Matning  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 600 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	AF
Skärmaterial	HM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 600 m/min
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	CCGT 060202
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Sort	HB7315-1
Produktslag	Vändskär för svarvning