

**DCMT 11T304, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,15 - 2 mm
spån-brytare	F3P
Sort	IC807
Serie	ISOTURN
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 245 m/min
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
tillverkarens beteckning	DCMT 11T304-F3P IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning