

**DCMT 11T308, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,8 - 3 mm
Serie	ISOTURN
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 245 m/min
spån-brytare	M3P
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,8 mm
Sort	IC807
Skärmaterial	VHM
tillverkarens beteckning	DCMT 11T308-M3P IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning