

**DCMT 11T304, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Sort	IC807
Skärdjup $a_p$	0,8 - 3 mm
spån-brytare	M3M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Serie	ISOTURN
Skärhastighet $v_c$ primär användning	30 - 80 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M

ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
tillverkarens beteckning	DCMT 11T304-M3M IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning