

Garant**VC.T 160402, Sort: HB7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Artikelklass	21G

Beskrivning

VCMT 160402 HB7315-1 Sort: HB7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VCGT 160402
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 600 m/min
Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HB7315-1

spån-brytare	AF
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	HM
Tolerans	G
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	N
Produktslag	Vändskär för svarvning