


**CNMG 120404, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,4 - 3,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	F3P
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 380 m/min
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	IC8250
tillverkarens beteckning	CNMG 120404-F3P IC8250
Produktslag	Vändskär för svarvning