

Garant**VC.T 160408, Sort: HB7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160408 HB7315-1 Sort: HB7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Sort	HB7315-1
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	N
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	AF

Tolerans	G
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 600 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	VCGT 160408
Produktslag	Vändskär för svarvning