

**CNMG 120412, Sort: IC6015****Beställningsdata**

Ordernummer	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

spån-brytare	M3M
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Matning f	0,17 - 0,5 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt

ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Sort	IC6015
Hörnradie	1,2 mm
tillverkarens beteckning	CNMG 120412-M3M IC6015
Produktslag	Vändskär för svarvning