

Garant**ZCMX 10T304, Sort: HBZ030**

Beställningsdata

Ordernummer	268433 HBZ030
GTIN	4062406770105
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Hårdare substrat för längre livslängd med tunn CVD-beläggning. Särskilt för plan- och längdsvarvningstillämpningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 20 mm

Sort: HBZ030

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borring: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 200 m/min
ISO-kod vändskär	ZCMX 10T304
Skärmaterial	HM

Matning borrarving	0,03 - 0,12 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Primäranvändning	P
Sort	HBZ030
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
passande till verktygsdiameter D_c	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning