


**CNMG 120412, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	M3P
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 380 m/min
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Sort	IC8250
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning	CNMG 120412-M3P IC8250
Produktlag	Vändskär för svarvning