

Garant**ZCMX 10T304, Sort: HBZ025**

Beställningsdata

Ordernummer	268433 HBZ025
GTIN	4062406770099
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borttillämpningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 20 mm

Sort: HBZ025

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borring: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,4 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm

ISO-kod vändskär	ZCMX 10T304
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 210 m/min
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Primäranvändning	P
Sort	HBZ025
Skärförhållande	kontinuerligt
passande till verktygsdiameter D_c	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning