

**CNMG 120412, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	250272 IC6025
GTIN	7291075305777
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 230 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Sort	IC6025
Antal byten/skär	4
Hörnradie	1,2 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	M3M
Matning f	0,17 - 0,5 mm/v
tillverkarens beteckning	CNMG 120412-M3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning