

**DNMG 150604, Sort: IC6015****Beställningsdata**

Ordernummer	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	IC6015
spån-brytare	F3M
Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt

Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Skärmaterial	VHM
tillverkarens beteckning	DNMG 150604-F3M IC6015
Produktslag	Vändskär för svarvning