

**Handnitapparat GBM 40-R, Typ: GBM40R****Beställningsdata**

Ordernummer	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Artikelklass	74A

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt utformning som ger god tillgänglighet till arbetsstycket. Mycket god kraftöverföring genom spärrfunktionen. Snabbt byte a gängdornar och munstycken utan verktyg.

leveransinnehåll:

Munstycken / gängdornar M5; M6; M8 och M10. I stabil plastbox.

totallängd: 212 mm

för blindnitmuttrar av alla material: M3 – M10

för blindnitmuttrar av stål/aluminium: M3 – M12

vikt: 1250 g

Teknisk beskrivning

för blindnitmuttrar av alla material	M3 – M10
tillverkarens beteckning	GBM 40-R
totallängd	212 mm
för blindnitmuttrar av stål/aluminium	M3 – M12
vikt	1250 g

Produktslag

Handnittång