

**DNMG 150604, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
spån-brytare	F3P
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,4 - 3,5 mm
Matning f	0,08 - 0,25 mm/v

Primäranvändning	P
Sort	IC8150
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
tillverkarens beteckning	DNMG 150604-F3P IC8150
Produktslag	Vändskär för svarvning