

**DNMG 150612, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	250811 IC8250
GTIN	7291075329889
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 380 m/min
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	M3P
ISO-kod vändskär	DNMG 150612

Primäranvändning	P
Sort	IC8250
Antal byten/skär	4
tillverkarens beteckning	DNMG 150612-M3P IC8250
Produktlag	Vändskär för svarvning