

**VNMG 160404, Sort: IC6015****Beställningsdata**

Ordernummer	251790 IC6015
GTIN	7291075350876
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min
Sort	IC6015
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	F3M
Skärmaterial	VHM

Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	4
tillverkarens beteckning	VNMG 160404-F3M IC6015
Produktslag	Vändskär för svarvning