

**DNMG 150608, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	4
spån-brytare	F3P
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,08 - 0,25 mm/v
Sort	IC8150
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P

Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Skärdjup a_p	0,4 - 3,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
tillverkarens beteckning	DNMG 150608-F3P IC8150
Produktslag	Vändskär för svarvning