

**WNMG 080404, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	252120 IC8250
GTIN	7291075329254
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 380 m/min
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
spån-brytare	M3P

Primäranvändning	P
Sort	IC8250
Skärförhållande	snitt intermittent
tillverkarens beteckning	WNMG 080404-M3P IC8250
Produktslag	Vändskär för svarvning