

**VNMG 160408, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Sort	IC6025
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	F3M
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 230 m/min
Antal byten/skär	4
tillverkarens beteckning	VNMG 160408-F3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning