

**VNMG 160404, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	251790 IC8250
GTIN	7291075326093
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,08 - 0,24 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	F3P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 380 m/min
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Hörnradie	0,4 mm

Skärdjup a <sub>p</sub>	0,4 - 2,5 mm
Sort	IC8250
Primäranvändning	P
tillverkarens beteckning	VNMG 160404-F3P IC8250
Produktlag	Vändskär för svarvning