

**WNMG 080404, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Sort	IC8150
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Antal byten/skär	6

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	M3P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning	WNMG 080404-M3P IC8150
Produktslag	Vändskär för svarvning