


**WNMG 080408, Sort: IC6025****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 252121 IC6025 |
| GTIN | 7291075306019 |
| Artikelklass | 26B |

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| spån-brytare | M3M |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning |
| Primäranvändning | M |
| Matning f | 0,17 - 0,5 mm/v |
| Antal byten/skär | 6 |
| ISO-kod vändskär | WNMG 080408 |
| Sort | IC6025 |
| Skärmaterial | VHM |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärdjup a_p | 0,5 - 4 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 230 m/min |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| tillverkarens beteckning | WNMG 080408-M3M IC6025 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |