

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 80/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226490 80/7
GTIN	7291075313307
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skrivsats för vändskär nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivning

spiralfräsning a_p	3,7 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,9 grad
totallängd L_{tot}	50 mm
FästhålsØ	27 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	155 mm
Rampningslängd L för α_{max}	833,9 mm
Passande vändskär	TD..1505..

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	159 mm
Antal skär Z	7
Skär- $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Serie	HELI3MILL
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D080-7-27-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2

229696 2