


Garant
HM-fräs DIN 6535 HSC, DLC, Ø DC: 10mm

Beställningsdata

Ordernummer	201170 10
GTIN	4045197585189
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

Stabila eggar.

Dimensioner motsvarande DIN 6527.

 Med **den senaste generationens DLC-beläggning sp²**.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,04 mm
Skär-Ø D_c	10 mm
Matning f_z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,05 mm
Friställningsdiameter D_1	9,7 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	24 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
totallängd L	66 mm
Skärlängd L_c	14 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	e8

Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	W
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	lämplig	480 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	440 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	200 m/min	N
PE-HD	lämplig	160 m/min	N
PA 66	lämplig	200 m/min	N
PEEK	lämplig	150 m/min	N
PF 31	lämplig	130 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	180 m/min	N
POM GF25	lämplig	160 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	150 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	130 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	300 m/min	N
Cu	lämplig	160 m/min	N

CuZn	lämplig	200 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		