

Garant**Kopierfräs 93°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/3mm**

Beställningsdata

Ordernummer	211807 42/3
GTIN	4045197647191
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

Användningsdata:

Förhindrar fastklämda spån, speciellt vid fräsning av djupa fickor.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	16 mm
Passande vändskär	VCG. 2205
Skruvsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Skär-Ø D _c	42 mm
total längd L _{tot}	55 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsning Ø D _{min}	78 mm
Rampningsvinkel α _{max}	5,3 grad
spiralfräsning a _p	8 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	93 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7