



TANGGRIP TAG N-LF skärinsatser, IC1010, Stickbredd med hörnradi R: 3,05/0,2mm



Beställningsdata

Ordernummer	273638 3,05/0,2
GTIN	7291075325614
Artikelklass	26A

Beskrivning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Låga matningar.

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

Skärhållare nr 273610 – 273614.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3,05 mm
hörnradi R	0,2 mm
tolerans spårbredd w	0,04 mm
Matning f	0,04 - 0,1 mm/v
Serie	TANGGRIP-PL

tillverkarens beteckning	TAG N3LF IC1010
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	LF
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC1010
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning