



TANGGRIP TAG N-MF skärinsatser, IC5400, Stickbredd med hörnradie R: 2/0,2mm



Beställningsdata

Ordernummer	273636 2/0,2
GTIN	7291075325898
Artikelklass	26A

Beskrivning

Utförande:

Spånbrytare med skyddsfas. Universell för ISO-P och ISO-M. För medelhöga matningar.

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

Skärhållare nr 273610 – 273614.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	2 mm
hörnradie R	0,2 mm
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Matning f	0,04 - 0,12 mm/v
Serie	TANGGRIP-PL

tillverkarens beteckning	TAG N2MF IC5400
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MF
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC5400
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning