



Förinställningsapparat UNO, Typ: UP



Beställningsdata

Ordernummer	355020 UP
GTIN	4034221174642
Artikelklass	34H

Beskrivning

Utförande:

- **Stor multipekskärm med intuitiv och enkel Microvision-yta.**
- **Kalibreringsanordning på SK50-grundfästet.**
- **Många olika hyllalternativ, bl.a. för verktygsfästen, adaptrar och manöverorgan, t.ex. mus, tangentbord och skrivare.**
- **Snabbjustering av båda axlarna genom Release-by-Touch (X/Z) var för sig eller samtidigt.**
- **Finjustering av båda axlarna (X / Z) med hjälp av vred.**
- **Spindel med 4 × 90° och 3 × 120° - indexering och pneumatisk spindelbroms för svarvverktyg.**
- **Kamera med 32 gångers förstoring.**

Apparaten fungerar i samspel med de som tillval tillgängliga programlösningarna HCS – Hoffmann Group Connected Suite, som finns som tillval.

Fördel:

Hoffmann Group Connected

Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.

Användningsdata:

För mätning och förinställning av verktyg på maskinen i produktion eller under arbetsberedningen.

leveransinnehåll:

Tangentbord, mus, termisk etikettskrivare med etiketter, eggrengöringsmedel, extern kamera för fotoadministration, underskåp (en slagdörr, tre utdragslådor), mätprogram på alla viktiga språk, **idrifttagning och utbildning ingår (1 dag).**

Specialtillbehör:

Haimer förinställningsapparater är kompatibla med GARANT reduceringar nr 354771; 354773; 354775; 354777 och 354779. Haimer reduceringar kan levereras på förfrågan.

OBS!:

Anslutningen för dataöverföring från förinställningsapparaten till verktygsmaskinen med hjälp av postprocessor ingår. En kompatibilitetskontroll av standardpostprocessorerna från HAIMER måste först genomföras. Om din maskin inte finns med i det här standardpaketet kan extrakostnader uppkomma.

Fler UNO-modeller (autofokus och automatic drive) och VIO-serien kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

vikt	300 kg
total bredd	2264 mm
grunddimension	SK50 ultraprecisionsspindel
mätområde X	400 mm
Djup	590 mm
bredd bas	1294 mm
mätområde Z	400 mm
spindelbelastning	30 kg
Snabbinställning	pneumatisk
Kamera 2 i linshållaren	nej
Haktolk X	100 mm
totalhöjd	1735 mm
Serie	Hoffmann Group Connected
datautgång	Hoffmann Group Connected
Displaystorlek	22 tum
Produktslag	Inställningsenhet