




HELIGRIP skärinsatser, IC808, Stickbredd med hörnradie R: 6/0,8mm



Beställningsdata

Ordernummer	273413 6/0,8
GTIN	7291075482621
Artikelklass	26C

Beskrivning

Utförande:

Optimerad spånformning och spånkontroll.

Användningsdata:

För axiell och radiell stickvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

Passar till:

Skärhållare nr 273766 – 273768.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	6 mm
hörnradie R	0,8 mm
Matning f Instickning	0,13 - 0,25 mm/v
tolerans spårbredd w	0,05 mm
Matning f Svarvning	0,24 - 0,42 mm/v
INSL	19 mm

Skärdjup a_p	1 - 3,6 mm
Serie	HELI-GRIP
Skärdjup $a_{p\max}$	3,6 mm
Skärdjup $a_{p\min}$	1 mm
tillverkarens beteckning	GRIP 6008T IC808
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	D
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 180 m/min
Sort	IC808
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning