



## Krympchuck Power Shrink Chuck med Safe Lock, HSK-A 63 ultrakort, Spännhylsa D1: 6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	307935 6
GTIN	4034221120403
Artikelklass	34I

### Beskrivning

#### Utförande:

Krympchuckar för högsta möjliga spånavskiljningskapacitet vid högeffektspånavskiljning (HPC). Den optimerade utformningen kombinerar hög styvhet och vibrationsdämpning. Det skonar maskinen, spindeln och verktyget.

- **Safe Lock verktygsutdragskydd förhindrar oavsiktlig utdragning av verktyget.**
- **Ökad spånavskiljningskapacitet genom högre varvtal, större matningar och större spåndjup.**
- **Kortare bearbetningstider.**
- **Lugnare gång, därigenom bättre ytkvalitet och skonsam behandling av verktyg, spindel och maskin.**
- **Med gängade hål för balansering med skruvar.**
- **Med tillslutbara Cool Jet-hål.**
- **Med längdinställningsskruv (justeringsinställningar 10 mm).**

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft i toleransklass h6 **med Safe Lock-förslipning**. Lämplig för alla krympaanordningar, t.ex. induktions-, kontakt- och varmluftskrympsanordningar.

#### Specialtillbehör:

Fräsar med Safe Lock-förslipning se HM-fräsar.

Kylvätskerör nr 309880, Hylsnyckel nr 309890, Krympanordning nr 354210 – 354450, Balanseringsskruvset nr 309906 storlek 180.

#### OBS!:

Fler krympchuckar med **Safe Lock** på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

Spännhylsa $D_1$	6 mm
$\varnothing D_2$	22 mm
Utvändig- $\varnothing D$	29 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
största fastspänningsdjup $L_E$	38 mm
fäste	HSK-A 63 ultrakort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	3 $\mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HSC
Verktysutdragssäkring	Safe-Lock h6
Produktslag	Krympchuck