



FLASHPENTA PMN D-J/D-C skärinsatser, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2/22mm



Beställningsdata

Ordernummer	273580 2/22
GTIN	7291075380675
Artikelklass	26K

Beskrivning

Utförande:

För avstickning och instickning av mjuka komponenter. Minimerar gradbildningen. Positiv spånbreakare. Mjukskärande. Låga till medelhöga matningar.

Passar till:

Klämhållare nr 273576 – 273577.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

hörnradie R	0,2 mm
tolerans spårbredd w	0,03 mm
Matning f	0,04 - 0,12 mm/v
Spårbredd w	2 mm
Tolerans hörnradie R	0,03 mm

Serie	FLASHPENTA
tillverkarens beteckning	PMN D22-2J02 IC908
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	J
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC908
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning