



FLASHPENTA PMN D-J/D-C skärinsatser, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2/32mm



Beställningsdata

Ordernummer	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Artikelklass	26K

Beskrivning

Utförande:

För avstickning av stänger, hårda material och i besvärliga tillämpningsfall. Spånbrytare med utpräglad skyddsfas. Medelhöga till höga matningar.

Passar till:

Klämhållare nr 273576 – 273577.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

hörnradie R	0,2 mm
tolerans spårbredd w	0,03 mm
Spårbredd w	2 mm
Matning f	0,04 - 0,14 mm/v
Tolerans hörnradie R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA

tillverkarens beteckning	PMN D32-2C02 IC908
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	C
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC908
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning