



## FLASHPENTA PMN D-J/D-C skärinsatser, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 3/40mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273581 3/40
GTIN	7291075380590
Artikelklass	26K

### Beskrivning

#### Utförande:

För avstickning av stänger, hårda material och i besvärliga tillämpningsfall. Spånbrytare med utpräglad skyddsfas. Medelhöga till höga matningar.

#### Passar till:

Klämhållare nr 273576 – 273577.

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Matning f	0,06 - 0,22 mm/v
hörnradie R	0,2 mm
Spårbredd w	3 mm
tolerans spårbredd w	0,03 mm
Tolerans hörnradie R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA

tillverkarens beteckning	PMN D40-3C02 IC908
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	C
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 180 m/min
Sort	IC908
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning