



Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 400mm



Beställningsdata

Ordernummer	310505 400
GTIN	4019208027760
Artikelklass	36S

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan, och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000 – 315200.

Spånskydd se nr 312800.

OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Kilstång-trebacksvärvchuckar se nr 313120 – 313140.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	1800 min ⁻¹
vikt	80,5 kg
Höjd utan backar H ₁	105 mm
Styrningsdjup C	5 mm
Utvändig Ø A	400 mm
Öppning E	136 mm
styrnings-Ø B	330 mm
Höjd med backar H ₂	148 mm
Fyrkantnyckel K	17 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvärvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck