



PENTACUT 17 N-NP skärinsatser Vänster, IC1008, Stickredd w / skärstorlek: 2/17mm



Beställningsdata

Ordernummer	273959 2/17
GTIN	7291075389661
Artikelklass	26K

Beskrivning

Användningsdata:

Allroundsystem för bearbetning av små komponenter. För av- och instickning, sticksvarvning, gängning och omvänd svarvning.

För stick- och sticksvarvbearbetning. Mjukskärande.

Passar till:

Klämhållare nr 273950 – 273951.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

hörnradi R	0,8 mm
Spårbredd w	2 mm
Stickdjup t_{max}	4 mm
RETOL	0,02 mm
CUTDIA	32 mm

Matning f Sticksvarvning	0,05 - 0,15 mm/v
Matning f Instickning	0,05 - 0,09 mm/v
Skärdjup a_p	0,1 - 2,5 mm
Serie	PENTACUT
Skärdjup $a_{p,max}$	2,5 mm
Skärdjup $a_{p,min}$	0,05 mm
tillverkarens beteckning	PENTA 17-200NP08LS IC1008
Antal byten/skär	5
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	NP
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 150 m/min
Sort	IC1008
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning